


**BZT PRV4 BL 35X15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	P-serie, Märkningshållare, blå, Antal våningar: 4, TS 35 x 15
Art.nr.	<a href="#">1267980000</a>
Typ	BZT PRV4 BL 35X15
GTIN (EAN)	4032248113002
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	54.5 mm	Byggdjup (tum)	2.1457 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	10.2 mm	Byggbredd (tum)	0.4016 inch
Nettovikt	11.6 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Montageskena obestyckad	TS 35 x 15
-------------------------	------------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Antal anslutningar	8
--------------------	---

## Materialdata

Grundläggande material	Polykarbonat	Färgkod	blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Antal våningar	4
Antal klämställena per våning	2	Montageskena obestyckad	TS 35 x 15

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		