


Produktillustration



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändstöd, mörkbeige, TS 35, V-O, Wemid, Bredd: 9 mm, 130 °C
Art.nr.	1269050000
Typ	EW 35 DB
GTIN (EAN)	4050118065008
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	27 mm	Byggdjup (tum)	1.063 inch
Höjd	46 mm	Bygghöjd (tum)	1.811 inch
Bredd	9 mm	Byggbredd (tum)	0.3543 inch
Nettovikt	5.32 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.043 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	---------------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Åtdragningsmoment, max.	0.6 Nm	Åtdragningsmoment, min.	0.5 Nm
-------------------------	--------	-------------------------	--------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar


Utförande	för plintar	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	-------------	-------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	skruvad
Låser	skruvbar		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041
ETIM 10.0	EC001041	ECLASS 14.0	27-25-03-02
ECLASS 15.0	27-25-03-02		

ZGB Svängbart gruppskylthållare

ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 15.

ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller instickskylten ESO 7.

Instickskyltar och skyddsremсор finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZGB 15	Utförande
Art.nr.	1636530000	Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190297053	Weidmueller, vit
Förp.	20 ST	
Typ	ZGB 30	Utförande
Art.nr.	1611930000	Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190002251	Weidmueller, vit
Förp.	20 ST	