

SAIE-M16S-5-HWM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, M16, Monteringsgänga: M 18, Antal poler: 5, Tråd-/kabellängd:
Art.nr.	1269790000
Typ	SAIE-M16S-5-HWM
GTIN (EAN)	4050118058215
Förp.	1 items

SAIE-M16S-5-HWM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 12 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kretskortskontakt

Antal poler	5	Kodering	ingen
Skärmanslutning	Nej	Nominell spänning	250 V
Märkström	6 A	Skyddsklass	IP40
Kontakttyta	Ag (silver)	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad
Anslutningsgänga	M16	Monteringsgänga	M 18

Allmänna data

Antal poler	5	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad
Anslutningsgänga	M16	Kontakttyta	Ag (silver)
Skyddsklass	IP40		

Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

Ritningar

Polschema
