

kundspecifik produkt –  
beställning endast efter  
förfrågan

**Bildliknande**

Skenkapningverktyg för montage- och profilskenor.

- TS 35/7,5 mm enligt EN 50022 (s = 1,0 mm)
- TS 35/15 mm enligt EN 50022 (s = 1,5 mm)

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mounting rail cutter
Art.nr.	<a href="#">1270310000</a>
Typ	TSLD C
GTIN (EAN)	4050118058604
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	200 mm	Byggdjup (tum)	7.874 inch
Höjd	205 mm	Bygghöjd (tum)	8.0709 inch
Bredd	270 mm	Byggbredd (tum)	10.6299 inch
Nettovikt	17800 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Montageskenekap- och håltagningsverktyg
--------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		