

**SAIL-VSB-M8G-3-0.4U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ventilledning (konfektionerad), Stickkontakt rak - ventilkontakt, Bryggform B industri (11 mm), M8 = ingen, Kabellängd: 0.4 m, PUR, svart
Art.nr.	<a href="#">1271590040</a>
Typ	SAIL-VSB-M8G-3-0.4U
GTIN (EAN)	4050118893403
Förp.	1 items

## SAIL-VSB-M8G-3-0.4U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

84.48 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.4 m	Mantelfärg	svart
Släpkedjetålighet	Ja	Ledararea	0.5 mm <sup>2</sup>
Skärmad	Nej	Halogener	Nej
Isolering	PP	Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter
Böjcykler	2 Mio	hastighet	200 m/s
Mantelmateriel	PUR	Beständighet mot svetsgnistor	Nej
Färcodning	brun, blå, grön/gul	Vridtålighet	0 °/m
Temperaturområde, fast lagd	-50...80 °C	Säker mot svetsstänk	Nej
Temperaturområde, rörligt	-25...80 °C	Antal poler	3

## Allmänna tekniska data

Kodering	Bryggform B industri (11 mm), M8 = ingen	Anslutningsgänga	övriga
Kontaktyta	förtennad	LED	Ja
Utförande	Stickkontakt rak - ventilkontakt	Kapslingsmateriel	TPU
Kontaktmateriel	CuZn	Nominell spänning	24 V
Märckström	4 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Skyddskoppling	Suppressordiod	Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C

## Kontakt höger

Stickkontakt höger  
sida, M8, Antal poler: 3,  
IP67, hankontakt, rak,  
oskärmad

## Kontakt vänster

Stickkontakt vänster  
sida, Ventilstickpropp,  
Byggform B industri (11  
mm), Antal poler: 3, IP67,  
hankontakt, vinklad 0°,  
med skyddskoppling:  
suppressordiod, LED gul,  
oskärmad

**SAIL-VSB-M8G-3-0.4U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tekniska data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


**SAIL-VSB-M8G-3-0.4U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Profilritning**




**Profilritning**



**Polschema**



**Polschema**



**Kopplingsbild**

