

SAIL-VSB-M8G-3-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller erbjuder ventilstickproppskabel med M8/M12 kontakt eller fri ledningsände. Ventilstickproppens driftsläge signaliseras med ett indikeringsselement (ljusdiod). Ventilstickpropparna har en skyddskoppling. Weidmüllers program omfattar ventilstickproppar i utförandena A, B, C enligt DIN och industristandard. Skyddsklass IP 67 uppfylls vid instruvning. Anslutningsriktningen är också en avgörande faktor, och Weidmüller erbjuder därför olika versioner.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ventilledning (konfektionerad), Stickkontakt rak - ventilkontakt, Bryggform B industri (11 mm), M8 = ingen, Kabellängd: 5 m, PUR, svart
Art.nr.	1271590500
Typ	SAIL-VSB-M8G-3-5.0U
GTIN (EAN)	4050118167764
Förp.	1 items

SAIL-VSB-M8G-3-5.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

168 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Tekniska data för kabel

Kabellängd

5 m

Släpkedjetålighet

Ja

Skärmad

Nej

Isolering

PP

Böjradie min, rörlig

10 x kabeldiameter

Böjcykler

2 Mio

Mantelmateriel

PUR

Färgkodning

brun, blå, grön/gul

Temperaturområde, fast lagd

-50...80 °C

Temperaturområde, rörligt

-25...80 °C

Ytterdiameter

4.6 mm ± 0.2 mm

Mantelfärg

svart

Ledararea

0.5 mm²

Halogener

Nej

Accelerartion

5 m/s²

Böjradie min, fast monterad

5 x kabeldiameter

hastighet

200 m/s

Beständighet mot svetsgnistor

Nej

Vridtålighet

0 °/m

Säker mot svetsstänk

Nej

Antal poler

3

Allmänna tekniska data

Kodering

Bryggform B industri (11 mm), M8 = ingen

LED

Ja

Nominell spänning

24 V

Skyddsklass

IP67, i åtdraget tillstånd

Temperaturområde kapsling

-25...+80 °C

Kontakttyta

förtennad

Utförande

Stickkontakt rak -
ventilkontakt

Märkström

4 A

Skyddskoppling

Suppressordiod

Kontakt höger

Stickkontakt höger

sida, M8, Antal poler: 3,
IP67, hankontakt, rak,
oskärmad

Kontakt vänster

Stickkontakt vänster

sida, Ventilstickpropp,
Byggform B industri (11 mm),
Antal poler: 3, IP67,
hankontakt, vinklad 0°,
med skyddskoppling:
suppressordiod, LED gul,
oskärmad

SAIL-VSB-M8G-3-5.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		

Ritningar


Profilritning




Profilritning



Polschema



Polschema



Kopplingsbild

