

**VG 21 HQ EMV68 9-13****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjädering.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1273900000</a>
Typ	VG 21 HQ EMV68 9-13
GTIN (EAN)	4050118063516
Förp.	1 items

## VG 21 HQ EMV68 9-13

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	39.6 g
-----------	--------

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	13 mm	Kabeldiameter utsidan min.	9 mm
Halogener	halogenfri	Nyckelbredd 1	27 mm
Nyckelbredd	27 mm	Skyddsklass	IP68
Kabelförskruvning	PG 21	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	PG 21		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		