

GFSC M5X10 TX20 SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Montageplattor, med eller utan hålmönster, för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller komponenter direkt på montageplattan.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon EB (Essential Box), Montageskruv, Höjd: 13.3 mm, Bredd: 8.5 mm, Djup: 8.5 mm, Grundläggande material: Stål förzinkat, galvanisk förzinkad och passiverad, Silver
Art.nr.	1274150000
Typ	GFSC M5X10 TX20 SET
GTIN (EAN)	4050118063820
Förp.	1 items

GFSC M5X10 TX20 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	8.5 mm	Byggdjup (tum)	0.3346 inch
Höjd	13.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.5236 inch
Bredd	8.5 mm	Byggbredd (tum)	0.3346 inch
Nettovikt	45 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Yta	galvanisk förzinkad och passiverad	Grundläggande material	Stål förzinkat
-----	------------------------------------	------------------------	----------------

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	förpackningsenhet (PU) = 20 st, tillräckligt för 10 fixturer
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		