

PB-DP SUB-D M12 180 OS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SUB-D
Art.nr.	1274250000
Typ	PB-DP SUB-D M12 180 OS
GTIN (EAN)	4050118063974
Förp.	1 items

PB-DP SUB-D M12 180 OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	14.8 mm	Byggdjup (tum)	0.5827 inch
Höjd	80.7 mm	Bygghöjd (tum)	3.1772 inch
Bredd	31 mm	Byggbredd (tum)	1.2205 inch
Nettovikt	85.36 g		

Temperaturer

Fuktighet Max. 75 % vid +25 °C,
icke-kondenserande

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6a1
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	a9842d10-2b72-46ab-baf9-9c77c24a2a09

Tekniska data för D-sub-kontakt

Åtdragningsmoment	0.3 Nm	Kapslingsmaterial	ZnAl
Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande	Skyddsklass	IP30
Stickcykler	≥ 200	Datahastighet	12 MBit/s
Anslutningsvinkel	180°	Termineringsmotstånd finns	Nej
BUS-gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hane	Kontaktdon och stiftkonfiguration	I enlighet med PROFIBUS-specifikation
Låsning	UNC4-40	Temperaturområde kapsling	-20...+70 °C
BUS, kabelgränssnitt	M12 B-kodad hane och hona, stiften 2 och 4 anslutna	Programmeringsgränssnitt	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ETIM 10.0	EC001132	ECLASS 14.0	27-44-03-02
ECLASS 15.0	27-44-03-22		

PB-DP SUB-D M12 180 OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Kopplingsbild

