



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Skruvmejsel
Art.nr.	1274720000
Typ	SDIK PH2 SL
GTIN (EAN)	4050118073232
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2021-08-06T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	SDIK SLIM PH2 X 100

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	218 mm	Byggbredd (tum)	8.5827 inch
Diameter	36 mm	Nettovikt	98 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Isolerad krysspår-skruvmejsel, Typ Phillips, strl.2, SlimLine
--------------------	---

Skruvverktyg

Form	Crosshead	storlek	2
Klinglängd	100 mm	Klingmått krysspår	Gr. PH2

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		

Exempel på användning

