

**PEBZ M10 BR SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsbultar, övriga, Höjd: 21 mm, Bredd: 21 mm, Djup: 48.7 mm, Grundläggande material: Mässing
Art.nr.	<a href="#">1277220000</a>
Typ	PEBZ M10 BR SET
GTIN (EAN)	4050118067019
Förp.	1 items

## PEBZ M10 BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	48.7 mm	Byggdjup (tum)	1.9173 inch
Höjd	21 mm	Bygghöjd (tum)	0.8268 inch
Bredd	21 mm	Byggbredd (tum)	0.8268 inch
Nettovikt	62 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur
-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

## Allmänna uppgifter

Grundläggande material	Mässing
------------------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		