

**IE-SCRJ1-IP20-POF-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för ledarytter-  
diameter 2,6...3 mm

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Kontaktidon fiber, Reservcrimphylsa, IP20
Art.nr.	<a href="#">1278420000</a>
Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Förp.	100 items

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	26.5 mm	Byggdjup (tum)	1.0433 inch
Höjd	5.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.2283 inch
Nettovikt	1.95 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
Installation temperature	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Allmänna data

Artikelbeskrivning	Reservcrimphylsa	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
Manteldiameter, max.	3.6 mm	Skyddsklass	IP20
Stickcykler	1000	Fibertyp	POF
Dämpning	≤ 1,0 dB	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning	Kabelutdragningskraft, min.	100 N
Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning	Material tryckfjäder	Rostfritt stål
Material ändhylsa	nysilver	Material dammskyddskåpa	TPE
Diameter enkelledare, max	2.2 mm	Material crimphylsa	Koppar, förnicklad

## Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61754-24
-----------------	--------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

## IE-SCRJ1-IP20-POF-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Crimp-Set



Crimp-Set

## Allmänna beställningsdata

Typ	TOOL SET IE-POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1208930000</a>	Pressverktyg: HTX-IE-POF, Avisoleringsverktyg: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Förp.	1 ST	

## ... för fiberoptisk kabel med polyeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

## Allmänna beställningsdata

Typ	HTX-IE-POF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1208870000</a>	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4032248990269	
Förp.	1 ST	

## Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

## Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1866730000</a>	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437054	
Förp.	1 ST	

## Tillbehör

## Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum.

Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1208910000</a>	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 ST	