

IE-SCRJ-IP67-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FO-insatser SC för stickkontakter var. 1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontaktdon fiber, Reservcrimphylsa, IP67 med kapsling
Art.nr.	1278430000
Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	26.5 mm	Byggdjup (tum)	1.0433 inch
Höjd	5.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.2283 inch
Nettovikt	3 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
Installation temperature	

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allmänna data

Artikelbeskrivning	Reservcrimphylsa	Färgkod	övriga
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Fibertyp	POF
Dämpning	≤ 1,0 dB	Anslutning 1	SCRJ
Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning	Material ändhylsa	nysilver

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		