

Produktillustration

Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Finsäkring, snabb, 25 A, Flatstiftsäkring Typ C
Art.nr.	1278830000
Typ	ETA 1170 21 25A
GTIN (EAN)	4050118091335
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	51.6 mm	Byggdjup (tum)	2.0315 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	9.8 mm	Byggbredd (tum)	0.3858 inch
Nettovikt	9.9 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Märkdata

Märkspänning	28 V	Märkström	25 A
--------------	------	-----------	------

Materialdata

Färgkod	svart
---------	-------

Systemparametrar

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		