

ETA 1180 01 3A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetsskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Finsäkring, 3 A
Art.nr.	1278990000
Typ	ETA 1180 01 3A
GTIN (EAN)	4050118091298
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	52.3 mm	Byggdjup (tum)	2.0591 inch
Höjd	24.4 mm	Bygghöjd (tum)	0.9606 inch
Bredd	8.2 mm	Byggbredd (tum)	0.3228 inch
Nettovikt	10.3 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

Märkdata

Märkspänning	64 V	Märkström	3 A
--------------	------	-----------	-----

Materialdata

Färgkod svart

Systemparametrar

Utförande Säkringselement

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		