

**CBH 8.1/6.2 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fastsättning av kablar eller kabelbuntar med buntband på elektriska kopplingar och skåp.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Utförande  | Buntband, 6.2 x 8.1 mm, Plast, 80 N |
| Art.nr.    | <a href="#">1279200000</a>          |
| Typ        | CBH 8.1/6.2 NC                      |
| GTIN (EAN) | 4008 190068820                      |
| Förp.      | 4000 items                          |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 2 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.0787 inch |
| Höjd      | 8.1 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.3189 inch |
| Bredd     | 6.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.2441 inch |
| Längd     | 2 mm   | Bygglängd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 1 g    |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -40...105 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Installationsmaterial

|                                      |        |                                      |                   |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
| Max. buntbandsbredd                  | 7.8 mm | UV-beständig                         | Ja                |
| Kan öppnas igen                      | Nej    | Utförande                            | för montageplatta |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-2    | Temperaturområde för användning max. | 105 °C            |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | Halogener                            | Nej               |
| Grundläggande material               | Plast  | Draghållfasthet                      | 80 N              |
| Draghållfasthet (pund-kraft)         | 18 lbf | Diameter för fästhål                 | 6.5 mm            |

## Viktig hänvisningstext

|                    |  |
|--------------------|--|
| Produktinformation | Antal fickförpackningar i kartong (styck): 40<br>Antal föremål i fickförpackning (styck): 100<br>En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas. |
|--------------------|--|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000449    | ETIM 9.0    | EC000449    |
| ETIM 10.0   | EC000449    | ECLASS 14.0 | 23-15-25-22 |
| ECLASS 15.0 | 23-15-25-22 |             |             |

**Ritningar**

**Profilritning**

