

**TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Typskyltshållare

För väl synlig placering av nödvändiga och extra typskyltar finns hållare i olika utföranden.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 70 mm, Bredd: 70 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">1279320000</a>  |
| Typ        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R   |
| GTIN (EAN) | 4050118070101   |
| Förp.      | 1 items   |

## TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |       |                 |             |
|-----------|-------|-----------------|-------------|
| Djup      | 20 mm | Byggdjup (tum)  | 0.7874 inch |
| Höjd      | 70 mm | Bygghöjd (tum)  | 2.7559 inch |
| Bredd     | 70 mm | Byggbredd (tum) | 2.7559 inch |
| Nettovikt | 48 g  |                 |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmän information tillbehör

|                        |   |     |                 |
|------------------------|---|-----|-----------------|
| Materialtjocklek       | 1 mm  | Yta | Mirror polished |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4301,<br>Rostfritt stål 1.4301 (304) |     |                 |

## Allmänna uppgifter

|                        |   |                         |   |
|------------------------|---|-------------------------|---|
| Materialtjocklek       | 1 mm  | Yta                     | Mirror polished   |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4301,<br>Rostfritt stål 1.4301 (304) | Anmärkning: Skyddsklass | Fastsättningen görs utanför kapslingens tätningssområden. Vinkelplåtarna är försedda med 2 x Ø 3,3 mm hål. Borrhålen i kapslingen utförs av kunden. Fastsättningen kan antingen göras med nitar Ø 3,3 mm eller M3 skruvar. Respektive typskylt fästs på vinkelplåten med M3 muttrar. Vi rekommenderar att man använder M3 låsmuttrar. |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002626    | ETIM 9.0    | EC002626    |
| ETIM 10.0   | EC002626    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-16 |             |             |