

TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Typskyltshållare

För väl synlig placering av nödvändiga och extra typskyltar finns hållare i olika utföranden.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon TB (Terminal Box), Typskyltshållare, Nitad, Höjd: 70 mm, Bredd: 70 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304), Mirror polished, Silver
Art.nr.	1279320000
Typ	TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R
GTIN (EAN)	4050118070101
Förp.	1 items

TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	70 mm	Byggbredd (tum)	2.7559 inch
Nettovikt	48 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1 mm	Yta	Mirror polished
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304)		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1 mm	Yta	Mirror polished
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301, Rostfritt stål 1.4301 (304)	Anmärkning: Skyddsklass	Fastsättningen görs utanför kapslingens tätningssområden. Vinkelplåtarna är försedda med 2 x Ø 3,3 mm hål. Borrhålen i kapslingen utförs av kunden. Fastsättningen kan antingen göras med nitar Ø 3,3 mm eller M3 skruvar. Respektive typskylt fästs på vinkelplåten med M3 muttrar. Vi rekommenderar att man använder M3 låsmuttrar.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		