

SAIE-M12B-PB-5.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, PG 9, Antal poler: 2, 5 m
Art.nr.	1279480500
Typ	SAIE-M12B-PB-5.0U HW
GTIN (EAN)	4050118071603
Förp.	1 items

SAIE-M12B-PB-5.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	320 g
-----------	-------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tekniska data för kabel

Kabellängd	5 m	Mantelfärg	violett (liknande RAL 4001)
PE-Funktion	Nej	Ledararea	0.25 mm ²
Tråd-/kabellängd	5 m	Antal poler	2

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon


Antal poler	2	Kodering	B-kodad
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Hylsa
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad	Ledardiameter, max.	0.25 mm ²
Nominell spänning	250 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP68	Stickcykler	≥ 500
Nedsmutningsgrad	3	Kabelförskruvning	PG 9
Temperaturområde kapsling	-20 ... +60 °C		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Ritningar

Profilritning



Detaljerad ritning



Kopplingsbild

