

KTB GP XX4820 AB S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 470 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 3 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektro-polerad, Silver |
| Art.nr. | 1281130000 |
| Typ | KTB GP XX4820 AB S4 3MM |
| GTIN (EAN) | 4050118071573 |
| Förp. | 1 items |

KTB GP XX4820 AB S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup | 3 mm | Byggdjup (tum) | 0.1181 inch |
| Höjd | 470 mm | Bygghöjd (tum) | 18.5039 inch |
| Bredd | 167 mm | Byggbredd (tum) | 6.5748 inch |
| Nettovikt | 1800 g | | |

Temperaturer

| | |
|-----------------|--|
| Drifttemperatur | |
|-----------------|--|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmän information tillbehör

| | | | |
|------------------|----------------|------------------------------|---|
| Materialtjocklek | 3 mm | Diameter bestyckningshål (D) | 7 mm |
| Yta | elektropolerad | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |

Allmänna uppgifter

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------|---|
| Materialtjocklek | 3 mm | Monteringsanvisning | Skruvmontering |
| Yta | elektropolerad | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404, Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Komponentfastsättning | skruvad | Skyddsklass (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Flänsplattor | övre, nedre | Flänsplåt | Ja |
| Användningsområden | Transportväsende, Explosionsfarliga områden | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |