

**SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12- och M12/M8-adaptrar bidrar till snabb implementering av kontaktstorleken.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Y-kontakt, M8 / M8
Art.nr.	<a href="#">1288000000</a>
Typ	SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P
GTIN (EAN)	4050118079173
Förp.	1 items

## SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt

8 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd555fbf5cb55

## Anslutningsdata

Individuell utgång 1 – kontaktdon

M8 hane

Individuell utgång 2 – kontaktdon

M8 hona

Anslutningsvridmoment

M8: 0,5 Nm

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Kodering

M8 = ingen

Nominell spänning

24 V

Märkström

4 A

Skyddsklass

IP67

Nedsmutningsgrad

3

Skärmanslutning

Nej

Temperaturområde kapsling

-25...+85 °C

## Normer

Kontaktdon Norm

IEC 61076-2-104

## Allmänna data

Kodering

M8 = ingen

Anslutningsgånga

M8 / M8

Nominell spänning

24 V

Märkström

4 A

Skyddsklass

IP67

Nedsmutningsgrad

3

Anslutning 1

M8/M8

Anslutning 2

Skruv

Skärmanslutning

Nej

Temperaturområde kapsling

-25...+85 °C

Ledarytterdiameter

-

## Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06

**SAI-ADAPTER-M8/M8-3P/4P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

**Profilritning**

