

CBH 27/27 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fastsättning av kablar eller kabelbuntar med buntband på elektriska kopplingar och skåp.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 27 x 27 mm, Plast, 80 N
Art.nr.	1289400000
Typ	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008 190160067
Förp.	100 items

CBH 27/27 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1.063 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1.063 inch
Längd	2 mm	Bygglängd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	1.7 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...60 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

Max. buntbandsbredd	4.8 mm	UV-beständig	Ja
Kan öppnas igen	Nej	Utförande	självhäftande
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	60 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Grundläggande material	Plast	Draghållfasthet	80 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf	Diameter för fästhål	4.8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

Drawings

Profilritzung

