Datablad

# SAIE-7/8B-4-0.2U-PG13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

### Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | Chassie kontakt, 7/8", Hylsa, rak, Monterings-gänga: PG 13,5, Antal poler: 4, Tråd-/kabellängd: 0.2 m |
| Art.nr. | 1292440000 |
| Typ | SAIE-7/8B-4-0.2U-PG13.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118088458 |
| Förp. | 1 items |

# SAIE-7/8B-4-0.2U-PG13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| Godkännanden | |
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E307231 |

### Mått och vikter

| | |
|---|---|
| Nettovikt | 43 g |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Tekniska data för kabel

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ledararea | 0.75 mm² | Tråd-/kabellängd | 0.2 m |
| Färkodning | svart, blå, brun, vit | Antal poler | 4 |

### Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antal poler | 4 | Kodering | ingen |
| Kontaktyta | förgylld | Anslutningstyp | Hylsa |
| Kapslingsmaterial | Zinkpressgjutning, förnicklad | Kontaktmaterial | CuZn |
| Nominell spänning | 300 V | Märkström | 8 A |
| Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd | Stickcykler | ≥ 100 |
| Kabelförskruvning | PG 13,5 | Märkström | 8 A (4- och 5-polig), 10 A (3-polig) |
| Temperaturområde kapsling | -25...+85 °C | | |

### Allmänna data

| | |
|---|---|
| Antal poler | 4 |
| Kodering | ingen |
| Anslutningsgänga | 7/8" |
| Kontaktyta | förgylld |
| Åtdragningsmoment | 1.5 Nm |
| Ledararea | 0.75 mm² |
| Anslutningstyp | Hylsa |
| Kapslingsmaterial | Zinkpressgjutning, förnicklad |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Nominell spänning | 300 V |
| Märkström | 8 A |
| Skyddsklass | IP67, i åtdraget tillstånd |
| Stickcykler | ≥ 100 |
| Kabelförskruvning | PG 13,5 |
| Grundläggande material | PUR/ PUR |
| Märkspänning | 300 V |
| Märkström | 8 A (4- och 5-polig), 10 A (3-polig) |
| Anslutning 1 | 7/8" |
| Anslutning 2 | Flying wires |

# SAIE-7/8B-4-0.2U-PG13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

| | | |
|---|---|---|
| Tråd-/kabellängd | 0.2 m | |
| Märkstötspänning | 4000 V | |
| Monteringsgänga | PG 13,5 | |
| Område, montagemoment | 6 ... 6.25 Nm | |
| Märkspänning (UL) | 600 V | |
| Montagemoment | min. | 6 Nm |
| | max. | 6.25 Nm |
| Temperaturområde kapsling | -25...+85 °C | |
| Ledarytterdiameter | - | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


# SAIE-7/8B-4-0.2U-PG13.5


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


## Ritningar

### Kopplingsbild




### Polschema



# SAIE-7/8B-4-0.2U-PG13.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

### Allmänna beställningsdata

| | | |
|---|---|---|
| Typ | SKMU PG13,5-MS | Utförande |
| Art.nr. | 1694100000 | SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 13,5, 3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190872267 | Mässing, förnicklad |
| Förp. | 100 ST | |