

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Miscellaneous tools
Art.nr.	1296000000
Typ	KABELBINDERZANGE RT-1
GTIN (EAN)	4008 190029944
Förp.	1 items

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	130 mm	Bygghöjd (tum)	5.1181 inch
Bredd	160 mm	Byggbredd (tum)	6.2992 inch
Vägg tjocklek, min.	25 mm	Vägg tjocklek, max.	48 mm
Nettovikt	305.9 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Installationsmaterial

Max. buntbandsbredd	4.8 mm	Utförande	Buntbandsverktyg för åtdragning/kapning av buntband i plast, Inställbar åtdragningskraft
Grundläggande material	Plast	Draghållfasthet	133 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	30 lbf		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000453	ETIM 9.0	EC000453
ETIM 10.0	EC000453	ECLASS 14.0	21-04-38-30
ECLASS 15.0	21-04-38-30		

KABELBINDERZANGE RT-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

