


**IE-BHS-V14M-RJA-45**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14  
(PROFINET) i metall, tom kapsling för RJ45

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Empty enclosure, Flange, angled
Art.nr.	<a href="#">1296710000</a>
Typ	IE-BHS-V14M-RJA-45
GTIN (EAN)	4050118094831
Förp.	10 items

## IE-BHS-V14M-RJA-45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

## Mått och vikter

Djup	54.9 mm	Byggdjup (tum)	2.1614 inch
Höjd	52.4 mm	Bygghöjd (tum)	2.063 inch
Bredd	24.3 mm	Byggbredd (tum)	0.9567 inch
Nettovikt	81.66 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Monteringstyp	2 skruvar, M3 (ingår inte)	Skyddsklass	IP67


## Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------


## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Profilritning



Profilritning



Montageurtag

