


**TW PRV4 D-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, med märkning, D-A, vågrätt |
| Art.nr.    | <a href="#">1297890000</a>                                     |
| Typ        | TW PRV4 D-A  |
| GTIN (EAN) | 4050118099515  |
| Förp.      | 10 items   |

## TW PRV4 D-A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 41.1 mm | Byggdjup (tum)  | 1.6181 inch |
| Höjd      | 70 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2.7559 inch |
| Bredd     | 2 mm    | Byggbredd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 4.75 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...80 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 125 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                  |  |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                  |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                  |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.036 kg CO2 eq. |  |

## Materialdata

|                                |     |         |     |
|--------------------------------|-----|---------|-----|
| Grundläggande material         | PC  | Färgkod | grå |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |         |     |

## Systemparametrar

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Utförande | med märkning, D-A,<br>vågrätt |
|-----------|-------------------------------|

## Ytterligare tekniska data

|         |    |
|---------|----|
| rastbar | Ja |
|---------|----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |

