

IE-AD-BHS-V14M-RJA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, tom kapsling

Allmänna beställningsdata

Utförande	Adapter
Art.nr.	1302000000
Typ	IE-AD-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN)	4050118099638
Förp.	1 items

IE-AD-BHS-V14M-RJA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Djup	25.7 mm	Byggdjup (tum)	1.0118 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	24.2 mm	Byggbredd (tum)	0.9528 inch
Nettovikt	61.53 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Färgkod	övriga	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Monteringstyp	2 skruvar, M3 (ingår inte)	Skyddsklass	IP67


Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Montageurtag



Profilritning

