


**WDT 2.5 AT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Inpluggbar adaptor (plint), 24 A, mörkbeige, Wemid
Art.nr.	<a href="#">1305320000</a>
Typ	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
Förp.	50 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2027-04-30T00:00:00+02:00

## WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E60693

## Mått och vikter

Djup	24.6 mm	Byggdjup (tum)	0.9685 inch
Höjd	42 mm	Bygghöjd (tum)	1.6535 inch
Bredd	5.1 mm	Byggbredd (tum)	0.2008 inch
Nettovikt	5.14 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26
Normer	Enligt IEC 60947-7-1		

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1	A4	Ledardiameter, AWG, max	AWG 12
Anslutningsriktning	på sidan	Åtdragningsmoment, max.	0.6 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0.4 Nm	Avisoleringslängd	7 mm
Anslutningstyp 2	Stickanslutning	Anslutningstyp	Skruvanslutning
Antal anslutningar	1	Anslutningsområde, max.	4 mm <sup>2</sup>
Anslutningsområde, min.	0.13 mm <sup>2</sup>	Klämskruv	M 2,5
Klingmått	6 x 3,5 mm	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, flertrådig, max.	4 mm <sup>2</sup>	Anslutningsarea, flertrådig, min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Ledararea, entrådig, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledararea, entrådig, min.	0.5 mm <sup>2</sup>

## Märkdata

Märkarea	2.5 mm <sup>2</sup>	Märkspänning	500 V
Märkspänning DC	500 V	Märkström	24 A
Strömm med max. ledare	27 A	Normer	Enligt IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1.33 mΩ	Märkstötspänning	6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	0.77 W	Nedsmutningsgrad	3

## WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt CSA

Ledararea max. (CSA)	12 AWG	Spänning grupp C (CSA)	300 V
Ström Gr C (CSA)	20 A	Certifikat nr. (CSA)	200039-70001233
Spänning grupp B (CSA)	300 V	Ström Gr B (CSA)	20 A
Spänning grupp D (CSA)	300 V	Ström Gr D (CSA)	10 A
Ledararea min. (CSA)	26 AWG		

## Märkdata enligt UL

Ledarstorlek Factory wiring max (cURus)	12 AWG	Spänning grupp B (cURus)	300 V
Spänning grupp D (cURus)	300 V	Certifikat nr (cURus)	E60693
Ledarstorlek Field wiring min (cURus)	26 AWG	Ledarstorlek Factory wiring min (cURus)	26 AWG
Ström grupp B (cURus)	20 A	Spänning grupp C (cURus)	300 V
Ström grupp C (cURus)	20 A	Ström Grupp D (cURus)	10 A
Ledarstorlek Field wiring max (cURus)	12 AWG		

## Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande	1 skruvanslutning - 1 jackbar anslutning - 1 adapteranslutning, för jackbar överkoppling, öppen på en sida	Ändplatta krävs	Ja
Antal våningar	1	Antal klämställen per våning	1
Antal potentialer per våning	1	PE-anslutning	Nej

## Ytterligare tekniska data

Öppna sidor	höger	Monteringstyp	ihakad
-------------	-------	---------------	--------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 2.5N/2 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693800000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693810000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693820000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693830000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693840000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693850000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693860000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/9 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693870000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/10 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693880000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1909000000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
Förp.	20 ST	

## WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ändplattor och skiljeplattor




Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WAP WDT 2.5 AT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1305250000</a>	Ändplatta för plintar, mörkbeige, Höjd: 40.75 mm, Bredd: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118104486	V-0, Wemid, rastbar: Ja
Förp.	50 ST	

## Hankontakter



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ZVR ZP2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1816130000</a>	Z-Serie, Låshakar, gul, 3.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370702	
Förp.	25 ST	
Typ	KOSF ZT2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1816150000</a>	Z-Serie, Koderelement, gul, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726	
Förp.	50 ST	
Typ	ZZE ZP2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1816140000</a>	Z-Serie, Dragavlastning, gul, 9.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370719	
Förp.	25 ST	

## WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9008330000</a>	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056286	
Förp.	1 ST	

## Hankontakter



Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

## Allmänna beställningsdata

Typ	WP 2.5/1AN/1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1305270000</a>	Stickkontakt (plint), Skruvanslutning, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, Antal anslutningar: 1, Antal poler: 1, Bredd: 6.1 mm
GTIN (EAN)	4050118104547	
Förp.	50 ST	
Typ	WP 2.5/1AN/10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1305280000</a>	Stickkontakt (plint), Skruvanslutning, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 500 V, Antal anslutningar: 10, Antal poler: 10, Bredd: 52 mm
GTIN (EAN)	4050118104530	
Förp.	50 ST	

## Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	DEK 5/5 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, vit
Förp.	1000 ST	
Typ	WS 10/5 MC NE WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1635000000</a>	WS, Plintmärkning, 10 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, vit
Förp.	720 ST	

## Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 2.5N/10 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718070000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349684	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/10 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717980000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/10 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718160000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
Förp.	20 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ZQV 2.5N/10 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193340000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717990000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717900000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718080000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/2 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193260000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1909140000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535927	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1909110000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1909130000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/20 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193350000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718000000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349332	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717910000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718090000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/3 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193270000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
Förp.	60 ST	

## WDT 2.5 AT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ZQV 2.5N/4 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718010000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717920000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718100000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/4 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193280000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718020000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717930000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718110000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/5 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193290000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/50 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718180000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
Förp.	5 ST	
Typ	ZQV 2.5N/50 GE	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1693890000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
Förp.	5 ST	
Typ	ZQV 2.5N/50 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718170000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
Förp.	5 ST	
Typ	ZQV 2.5N/50 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718190000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
Förp.	5 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718030000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349417	
Förp.	20 ST	

### Tillbehör

Typ	ZQV 2.5N/6 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717940000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718120000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/6 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193300000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718040000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349455	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717950000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718130000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/7 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193310000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718050000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349561	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 RT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1717960000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718140000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/8 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193320000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/9 BL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718060000</a>	W-serien, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349660	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5N/9 SW	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1718150000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
Förp.	20 ST	

## WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ZQV 2.5N/9 WS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1193330000</a>	W-serien, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
Förp.	20 ST	

## Hankontakter




Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

## Allmänna beställningsdata

Typ	ZP 2.5/1AN/1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1815430000</a>	Z-Serie, Stickkontakt, mörkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248370238	
Förp.	50 ST	
Typ	ZP 2.5/1AN/10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1815560000</a>	Z-Serie, Stickkontakt, mörkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248342624	
Förp.	20 ST	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1007900000</a>	Z-Serie, Stickkontakt, Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248711277	
Förp.	50 ST	
Typ	ZP 2.5/1AN/QV/10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1815280000</a>	Z-Serie, Stickkontakt, mörkbeige, Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248342563	
Förp.	20 ST	

## Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkningskanaler med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BZT 1 WS 10/5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1805490000</a>	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270231	
Förp.	100 ST	

**Tillbehör**

Typ	BZT 1 ZA WS 10/5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1805520000</a>	Tillbehör, Märkningshållare
GTIN (EAN)	4032248270248	
Förp.	100 ST	