

## KEBI-KTBI MOPL 6060 MSZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Integrera, utöka och anpassa: Rätt tillägg för varje applikation

Det strukturerade utbudet av tillbehör för Klippon® EBi-kapslingsserien gör att du enkelt kan anpassa kapslingarna till de särskilda kraven i respektive applikation.

## Montageplattor

Montageplattor för längs- eller tvärgående montering av DIN-skenor, eller för montering av komponenter direkt på montageplattan.

## Allmänna beställningsdata

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Klippon EBi (Essential Box industrial), Montageplatta, Höjd: 529 mm, Bredd: 529 mm, Djup: 12 mm, Grundläggande material: Stålpått, obehandlad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">1310470000</a>                                                                                                                            |
| Typ        | KEBI-KTBI MOPL 6060 MSZN                                                                                                                              |
| GTIN (EAN) | 4050118112573                                                                                                                                         |
| Förp.      | 1 items                                                                                                                                               |

## KEBI-KTBI MOPL 6060 MSZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |              |
|-----------|--------|-----------------|--------------|
| Djup      | 12 mm  | Byggdjup (tum)  | 0.4724 inch  |
| Höjd      | 529 mm | Bygghöjd (tum)  | 20.8267 inch |
| Bredd     | 529 mm | Byggbredd (tum) | 20.8267 inch |
| Nettovikt | 3516 g |                 |              |

## Temperaturer

|                 |
|-----------------|
| Drifttemperatur |
|-----------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|     |            |                        |          |
|-----|------------|------------------------|----------|
| Yta | obehandlad | Grundläggande material | Stålplåt |
|-----|------------|------------------------|----------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |