

KLHA M5/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Samlingskena (plint), grå, Höjd: 130 mm, Djup: 20 mm, Stål
Art.nr.	1311320000
Typ	KLHA M5/20
GTIN (EAN)	4032248152605
Förp.	25 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0.7874 inch
Höjd	130 mm	Bygghöjd (tum)	5.1181 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Diameter	5.4 mm	Nettovikt	34.51 g

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
----------------------	---------------	-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	förzinkad
---------------------	---------------	-----	-----------

Materialdata

Grundläggande material	Stål	Yta	förzinkad
Färgkod	grå		

Mått

Diameter	5.4 mm
----------	--------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		