


IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Y-fördelare, FreeCon-utförande för push-pull-anslutning var. 14 enligt IEC 61076-3-117 i metall med hybrid 10-polig insats

Allmänna beställningsdata

Utförande	Y-fördelare, FreeCon, Hybrid, IP65
Art.nr.	1312230000
Typ	IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1
GTIN (EAN)	4050118115000
Förp.	1 items

IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	1050 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...75 °C	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature			

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Kapslingsmaterial	Aluminiumprofil, Kåpa: pressgjutet zink, målad
Skyddsklass	IP65		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-117 Var. 14
-----------------	-------------------------


Tekniska data hybridkopplingar

Kontaktcykler (hybridkoppling)	500	Kapslingsmaterial (hybridkoppling)	Zinkpressgjutning (fläns), PA 66
Skärmning (hybridkoppling)	360° skärmkontaktering	Material tätning, (hybridkoppling)	NBR
Märkspänning (DIN EN 61984) (hybridkoppling)	24 V	Kontaktmaterial (hybridkoppling)	Kopparlegering
Kontaktmotstånd (hybridkoppling)	≤ 10 mΩ	Skyddsklass (hybridkoppling)	IP65
Poltal	10	Märkström (hybridkontakt)	3 A per kontakt

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Ritningar



IE-CD-V14MHYB-Y-MA-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Dammskyddskåpor




För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BP-V14P	Utförande
Art.nr.	1058310000	Flänskåpa-skyddslock
GTIN (EAN)	4032248799404	
Förp.	10 ST	

Sets - hybrid



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. hybridinsats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-HYB-10P	Utförande
Art.nr.	1072910000	Kontaktdon Hybrid, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Förp.	10 ST	