

## STB 36.8/IH/RT WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.1 mm, Djup: 39.8 mm
Art.nr.	<a href="#">1312540000</a>
Typ	STB 36.8/IH/RT WTL6/1
GTIN (EAN)	4050118180992
Förp.	50 items

## STB 36.8/IH/RT WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	39.8 mm	Byggdjup (tum)	1.5669 inch
Höjd	36.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.4488 inch
Bredd	6 mm	Byggbredd (tum)	0.2362 inch
Diameter	6 mm	Nettovikt	4.93 g

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Temperaturområde för användning max.	100 °C
---------------------	---------------	--------------------------------------	--------

## Materialdata

Grundläggande material	Polyamid 66	Färgkod	röd
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Mått

Diameter	6 mm	Insticksdjup	11.1 mm
----------	------	--------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	för plintar
-----------	-------------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Moneringstyp	skruvad
---------------------	---------------	--------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		