

**SAIE-M12S-5-TL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Chassie kontakt, M12, Monteringsgänga: , Antal poler: 5, Tråd-/kabelldängd:
Art.nr.	<a href="#">1312980000</a>
Typ	SAIE-M12S-5-TL
GTIN (EAN)	4050118116151
Förp.	20 items

## SAIE-M12S-5-TL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 9.86 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kabel

Antal poler 5

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Stift
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Nominell spänning	60 V
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP68
Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C		

## Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

## Allmänna data

Antal poler	5	Kodering	A-kodad
Anslutningsgंगा	M12	Kontaktyta	förgylld
Anslutningstyp	Stift	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Nominell spänning	60 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP68	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Dip soldering	Temperaturområde kapsling	-25...+85 °C
Ledarytterdiameter	-		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**Ritningar**

**Polschema**

