


NSCH 2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Samlingskena (plint), brun-röd, Höjd: 15 mm, Djup: 2 mm, Koppar
Art.nr.	131360000
Typ	NSCH 2M
GTIN (EAN)	4008190052096
Förp.	20 M

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	227.5 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Yta	elektropolerad
---------------------	---------------	-----	----------------

Märkdata

Märkström 24 A

Materialdata

Grundläggande material	Koppar	Yta	elektropolerad
Färgkod	brun-röd		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

NSCH 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Montagehållare




Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M5X8 SCHLITZ	Utförande
Art.nr.	0296700000	Infästningsskruv (plint), 5.00 mm, Stål, Djup: 8.5 mm, Bredd: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190881764	Höjd: 8.5 mm
Förp.	100 ST	
Typ	DKSUE NSCH/ESCH	Utförande
Art.nr.	0280100000	Fästelement (Plint), Silver, Höjd: 12.5 mm, Bredd: 10 mm, Stål, 180 °C
GTIN (EAN)	4008190036348	
Förp.	100 ST	

Tillbehör



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämde in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Typ	SH 1	Utförande
Art.nr.	0299860000	Stöd för samlingsskena, beige, 100 °C, Bredd: 26 mm, V-2, Polyamid
GTIN (EAN)	4008190135133	66, skruvad
Förp.	20 ST	