

**KTB RNHD XX7420 S4E R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande**

Abbildung ähnlich

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning  
Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon®  
TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel  
anpassning av kapslingarna till respektive applikations  
speciella krav.

Regnhuvar

En huv ger ett perfekt extra skydd för kapslingen när den  
monteras i särskilt påfrestande klimatområden, som t.ex.  
kraftig regnpåverkan eller ökad solstrålning.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | Klippon TB (Terminal Box), Regnkåpa, Höjd: 55.9 mm, Bredd: 745 mm, Djup: 211.2 mm, Grundläggande material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektropolerad, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">1314340000</a>                                                                                                                                       |
| Typ        | KTB RNHD XX7420 S4E R                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118117615                                                                                                                                                    |
| Förp.      | 1 items                                                                                                                                                          |

**KTB RNHD XX7420 S4E R**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Technical data**
**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

|           |          |                 |              |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
| Djup      | 211.2 mm | Byggdjup (tum)  | 8.3149 inch  |
| Höjd      | 55.9 mm  | Bygghöjd (tum)  | 2.2008 inch  |
| Bredd     | 745 mm   | Byggbredd (tum) | 29.3306 inch |
| Nettovikt | 3260 g   |                 |              |

**Temperaturer**

Drifttemperatur

**Miljööverensstämmelse för produkt**

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

**Allmän information tillbehör**

|     |                |                        |                               |
|-----|----------------|------------------------|-------------------------------|
| Yta | elektropolerad | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
|-----|----------------|------------------------|-------------------------------|

**Allmänna uppgifter**

|     |                |                        |                               |
|-----|----------------|------------------------|-------------------------------|
| Yta | elektropolerad | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
|-----|----------------|------------------------|-------------------------------|

**Klassificeringar**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000744    | ETIM 9.0    | EC000744    |
| ETIM 10.0   | EC000744    | ECLASS 14.0 | 27-18-24-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-24-05 |             |             |