

VSPC LOCKING CLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vid kraftiga vibrationer ger spärren på den jackbara avledaren hos VSPC-serien extra säkerhet för en permanent kontaktering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fästelement, Låsshake
Art.nr.	1317340000
Typ	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Förp.	100 items

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	13 mm	Bygghöjd (tum)	0.5118 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	1.34 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Optisk funktionsdisplay	Nej	Segment	Mäta - Styra - Reglera
Utförande	Låsshake	Byggform	övrigt
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Skyddsklass	IP20		

Märkdata IEC/EN

Signalkontakt	Nej
---------------	-----

Allmänna data

Skyddsklass	IP20	Färgkod	gul
-------------	------	---------	-----

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Stickkontakt / Hylsa
----------------	----------------------

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

Circuit diagram