

VSPC LOCKING CLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vid kraftiga vibrationer ger spärren på den jackbara avledaren hos VSPC-serien extra säkerhet för en permanent kontaktering.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fastening element, Latches
Art.nr.	1317340000
Typ	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Förp.	100 items

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	7.5 mm	Byggdjup (tum)	0.2953 inch
Höjd	13 mm	Bygghöjd (tum)	0.5118 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	1.34 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...85 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...70 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Optisk funktionsdisplay	Nej	Segment	Mäta - Styra - Reglera
Utförande	Låsshake	Byggform	övrigt
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Skyddsklass	IP20		

Märkdata IEC/EN

Signalkontakt	Nej
---------------	-----

Allmänna data

Skyddsklass	IP20	Färgkod	gul
-------------	------	---------	-----

Anslutningsdata

Anslutningstyp	Stickkontakt / Hylsa
----------------	----------------------

Märkdata IECEx/ATEX/cUL

cUL-certifikat	cUL Certificate - pdf/ VSPC.PDF (application/ pdf)
----------------	--

Garanti

Tidsperiod	5 År
------------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ETIM 10.0	EC000943	ECLASS 14.0	27-17-15-01
ECLASS 15.0	27-17-15-01		

Circuit diagram