

Bildliknande



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybden-stål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Utförande	Skruvmejsel, Montageverktyg
Art.nr.	1318110000
Typ	SDIR 2
GTIN (EAN)	4050118123784
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2021-04-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	SDIR 2 X 100

SDIR 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	268 mm	Byggbredd (tum)	10.5512 inch
Diameter	36 mm	Nettovikt	92 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Skruvverktyg

Form	fyrkant	storlek	#2
Klinglängd	150 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		