


**QVS 2/4 SAKT4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ledningsdragnig för ström- och spänningstransformator  
Våra frånskiljningsplintar med fjäder- och skruvanslutnings- teknologi ger dig möjlighet att skapa alla viktiga omvandlarkretsar för mätning av ström, spänning och effekt på ett säkert och sofistikerat sätt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, orange, 32 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 12.00, Isolerad: Ja, Bredd: 11 mm
Art.nr.	<a href="#">1319260000</a>
Typ	QVS 2/4 SAKT4
GTIN (EAN)	4008190136512
Förp.	20 items

## QVS 2/4 SAKT4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	10.5 mm	Byggdjup (tum)	0.4134 inch
Höjd	22.3 mm	Bygghöjd (tum)	0.878 inch
Bredd	11 mm	Byggbredd (tum)	0.4331 inch
Nettovikt	0.77 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	2	Temperaturområde för användning max.	100 °C
-------------	---	--------------------------------------	--------

## Märkdata

Märkspänning	400 V	Märkström	32 A
--------------	-------	-----------	------

## Materialdata

Grundläggande material	PA 66	Färgkod	orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

## Mått

Delning i mm (P)	12.00 mm	Utskjutande mått TS 35	45.5 mm
------------------	----------	------------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	Överkoppling
-----------	--------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	explosionstestat utförande	Nej
Monteringstyp	skruvad		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		