

SM 42/42-30 K MC NE GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | SwitchMark, Apparatmärkning, 42 x 42 mm, för kambrytare, Typ T0, grå |
| Art.nr. | 1323550000 |
| Typ | SM 42/42-30 K MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4050118126723 |
| Förp. | 20 items |

SM 42/42-30 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 1.2 mm | Byggdjup (tum) | 0.0472 inch |
| Höjd | 42 mm | Bygghöjd (tum) | 1.6535 inch |
| Bredd | 42 mm | Byggbredd (tum) | 1.6535 inch |
| Diameter | 30 mm | Nettovikt | 3.48 g |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
|---------------------------------|-------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.048 kg CO2 eq. |

Allmänna data

| | | |
|--|---|-----------|
| Materialfärg enligt motståndskod | 8 | |
| Utförande | självhäftande | |
| Bredd | 42 mm | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | |
| Temperaturområde för användning max. | 60 °C | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | |
| Färgkod | grå | |
| Halogener | Nej | |
| Grundläggande material | Polyamid 66 | |
| Skrivna tecken | utan | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard |
| anpassad skrivare | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Device markers | |
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C | |
| Applikation/Tillverkare | för kambrytare, Typ T0 | |

Apparitmärkning

| | | | |
|----------|-------|-----------|-----|
| Diameter | 30 mm | Halogener | Nej |
|----------|-------|-----------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

