

AP 80 D OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta, RS 80 orange, Ändplatta direktmontering på båda sidor, Bredd: 17 mm
Art.nr.	1324360000
Typ	AP 80 D OR 2000
GTIN (EAN)	4008 190094898
Förp.	20 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	16.9 mm	Byggdjup (tum)	0.6654 inch
Höjd	86.4 mm	Bygghöjd (tum)	3.4016 inch
Bredd	17 mm	Byggbredd (tum)	0.6693 inch
Nettovikt	7 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	PA 66
Isoleringsmaterialgrupp	I	Yta	obehandlad
Grundläggande material	PA 66	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI

Allmänna data

Färgkod	orange	Skyddsklass	IP20 efter installation
Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000	Gjutbarhet	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



AP 80 D OR 2000


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)



RS 80 - Profilkapsling

RS 80-profilen ger dig ett brett utbud av alternativ, eftersom både montageskena och väggfästning är möjliga. Detta möjliggör en flexibel anpassning till dina rumsliga förhållanden och dina behov. För extra tunga komponenter kan extra låsfötter användas som ökar stabiliteten.

En annan fördel av RS80-profilen är att den kan kapas individuellt till lämplig storlek. Detta ger dig friheten att designa systemen exakt efter dina behov.

Allmänna beställningsdata

Typ	LKSC M2,9X13VZ	Utförande
Art.nr.	4011200000	Tillbehör, Krysspårsskruv
GTIN (EAN)	4032248415014	
Förp.	100 ST	