

**CC-M 27/18 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	MetalliCard, Apparatmärkning, 26.8 x 18 mm, Silver
Art.nr.	<a href="#">1327640000</a>
Typ	CC-M 27/18 ST
GTIN (EAN)	4050118132533
Förp.	200 items

## CC-M 27/18 ST

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0197 inch
Höjd	26.8 mm	Bygghöjd (tum)	1.0551 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0.7087 inch
Nettovikt	1.78 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...130 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Utförande	jackbar		
Bredd	18 mm		
Temperaturområde för användning max.	130 °C		
Temperaturområde för användning min.	-55 °C		
Färgkod	Silver		
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MetalliCard	
Teckenfältets storlek	25 x 15 mm		
Rekommenderade tillverkare	Energi, Process		
anpassad skrivare			
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Device markers		
Temperaturområde för användning	-55...130 °C		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Exempel på användning**



## CC-M 27/18 ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Kompletterande produkter



### Allmänna beställningsdata

Typ	DKB CC 27/18	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1341140000</a>	MetalliCard, Tejpremsa, 27 x 18 mm, transparent
GTIN (EAN)	4050118145625	
Förp.	320 ST	
Typ	INLAY CC-M 27/18	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1341040000</a>	
GTIN (EAN)	4050118145397	
Förp.	1 ST	
Typ	INLAY CC-M UNIVERSAL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1341120000</a>	
GTIN (EAN)	4050118145458	
Förp.	1 ST	
Typ	PRIMER CC-M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2068020000</a>	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Förp.	100 ST	