



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 60 mm, Silver |
| Art.nr. | 1327700000 |
| Typ | CC-M 15/60 AL |
| GTIN (EAN) | 4050118132588 |
| Förp. | 200 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.5 mm | Byggdjup (tum) | 0.0197 inch |
| Höjd | 15 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5906 inch |
| Bredd | 60 mm | Byggbredd (tum) | 2.3622 inch |
| Nettovikt | 1.14 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...130 °C |
|---------------------------------|--------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | |
|--|--------------------------------|-------------|
| Utförande | jackbar | |
| Bredd | 60 mm | |
| Temperaturområde för användning max. | 130 °C | |
| Temperaturområde för användning min. | -55 °C | |
| Färgkod | Silver | |
| Grundläggande material | Anodiserat aluminium | |
| Skrivna tecken | utan | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MetalliCard |
| Teckenfältets storlek | 15.2 x 57.2 mm | |
| Rekommenderade tillverkare | Energi, Process | |
| anpassad skrivare | | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MetalliCard = Device markers | |
| Temperaturområde för användning | -55...130 °C | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Exempel på användning



CC-M 15/60 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Kompletterande produkter



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DKB CC 15/60 | Utförande |
| Art.nr. | 1341150000 | MetalliCard, Tejprensa, 15 x 60 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4050118145182 | |
| Förp. | 160 ST | |
| Typ | INLAY CC-M 15/60 | Utförande |
| Art.nr. | 1341080000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145380 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | INLAY CC-M UNIVERSAL | Utförande |
| Art.nr. | 1341120000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118145458 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | PRIMER CC-M | Utförande |
| Art.nr. | 2068020000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118416534 | |
| Förp. | 100 ST | |