

**CC-M 15/45 2X3 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Silver |
| Art.nr.    | <a href="#">1327920000</a>                       |
| Typ        | CC-M 15/45 2X3 ST                                |
| GTIN (EAN) | 4050118132755                                    |
| Förp.      | 200 items  |

## CC-M 15/45 2X3 ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.5 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0197 inch |
| Höjd      | 15 mm  | Bygghöjd (tum)  | 0.5906 inch |
| Bredd     | 45 mm  | Byggbredd (tum) | 1.7716 inch |
| Nettovikt | 2.17 g |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...130 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|  |                                   |             |  |
|--|-----------------------------------|-------------|--|
| Utförande                              | jackbar, med 3,5 mm monteringshål |             |  |
| Bredd                                  | 45 mm                             |             |  |
| Temperaturområde för användning max.   | 130 °C                            |             |  |
| Temperaturområde för användning min.   | -55 °C                            |             |  |
| Färgkod                                | Silver                            |             |  |
| Grundläggande material                 | Rostfritt stål 1.4301             |             |  |
| Skrivna tecken                         | utan                              |             |  |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                      | MetalliCard |  |
| Teckenfältets storlek                  | 15.2 x 42.2 mm                    |             |  |
| Rekommenderade tillverkare             | Energi, Process                   |             |  |
| anpassad skrivare                      |                                   |             |  |
| Antal märkningar per kombination       | 1 MetalliCard = Device markers    |             |  |
| Temperaturområde för användning        | -55...130 °C                      |             |  |

## Apparatmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Håldiameter | 3.30 mm |
|-------------|---------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Exempel på användning**



## CC-M 15/45 2X3 ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Kompletterande produkter



### Allmänna beställningsdata

|            |                            |           |
|------------|----------------------------|-----------|
| Typ        | INLAY CC-M 15/45           | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1341090000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118145175              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | INLAY CC-M UNIVERSAL       | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">1341120000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118145458              |           |
| Förp.      | 1 ST                       |           |
| Typ        | PRIMER CC-M                | Utförande |
| Art.nr.    | <a href="#">2068020000</a> |           |
| GTIN (EAN) | 4050118416534              |           |
| Förp.      | 100 ST                     |           |