

**PAC-S1200-HE20-V5-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

De förkonfektionerade PAC-kablarna skapar en elektrisk och logisk förbindelse mellan PLC och PLC-gränssnitten. Dessa kablar består av följande komponenter:

- Tillverkarens PLC-kontakt.
- Flerpolig LIYY eller LY YCY (skärmad) kabel med 0,14 mm<sup>2</sup> eller 0,25 mm<sup>2</sup> area.
- Bandkabelkontakt, D-sub eller RSV, för anslutning till gränssnittet. Kablarna provas automatiskt vad avser genomgång och isolering för att garantera den funktionalitet som de utformats för.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Art.nr.    | <a href="#">1329200050</a>                                     |
| Typ        | PAC-S1200-HE20-V5-5M   |
| GTIN (EAN) | 4099986577985  |
| Förp.      | 1 items  |

## PAC-S1200-HE20-V5-5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

### Mått och vikter

|           |       |
|-----------|-------|
| Nettovikt | 568 g |
|-----------|-------|

### Temperaturer

|                 |
|-----------------|
| Drifttemperatur |
|-----------------|

### Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Allmänna data

|                        |                      |                   |  |
|------------------------|----------------------|-------------------|--|
| Kabellängd             | 5 m                  | Lämplig för       | digitala signaler                                |
| Grundläggande material | PVC                  | Kabel             | Kabel LiYY                                       |
| Anslutning gränssnitt  | HE10 20P             | Antal poler, min. | 20 poler   |
| Ytterdiameter          | 10 ± 1 mm            | PLC-gränssnitt    | 2 x SIEMENS S7 1200<br>6ES7292-1AL30-0XA0<br>11P |
| Ledararea              | 0.25 mm <sup>2</sup> |                   |  |

### Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |