


SAIL-ZW-VSA-0.3U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ventilledning (konfektionerad), Stickkontakt rak - ventilkontakt, Bryggform A (18 mm), M12 = A, Kabellängd: 0.3 m, PUR, svart
Art.nr.	1332340030
Typ	SAIL-ZW-VSA-0.3U
GTIN (EAN)	4099987266345
Förp.	1 items

SAIL-ZW-VSA-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	20 g
-----------	------

Tekniska data för kabel

Kabellängd	0.3 m	Mantelfärg	svart
PE-Funktion	Ja	Släpkedjetålighet	Ja
Ledararea	0.34 mm ²	Skärmad	Nej
Halogener	Nej	Accelerartion	5 m/s ²
Böjradie min, rörlig	10 x kabelldiameter	Böjradie min, fast monterad	5 x kabelldiameter
Böjcykler	3 Mio	hastighet	200 m/min
Mantelmateriel	PUR	Konfigurerbar kabellängd	Nej
Bestrålning tvärbunden	Nej	Beständighet mot svetsgnistor	Ja
Vridtålighet	180 °/m	Temperaturområde, fast lagd	-40...90 °C
Säker mot svetsstänk	Ja	Temperaturområde, rörligt	-30...90 °C
Antal poler	5 (4 + PE)	Ytterdiameter	5 mm ± 0.2 mm

Allmänna tekniska data

Kodering	Bryggform A (18 mm), M12 = A	Anslutningsgänga	M12 hane
LED	Ja	Utförande	Stickkontakt rak - ventilkontakt
Kontaktmaterial	CuSn, försilvrad, CuZn, förgylld	Nominell spänning	24 V
Märkström	4 A	Nyckelbredd	13 mm
Skyddsklass	IP65, IP67, IP68, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Material låsring	Mässing, förnicklad	Skyddskoppling	Suppressordiod
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C	Anslutningsvridmoment	Montageskruv M3: 0,4 Nm, M12: 1.0 Nm


Kontakt vänster

Stickkontakt vänster	M12, A-kodad, Antal poler: 5, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, oskärmad
----------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


Profilritning




Profilritning



Polschema



Polschema



Kopplingsbild



24VAC/DC_4A