


**SAIL-ZW-VSA-3.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ventilledning (konfektionerad), Stickkontakt rak - ventilkontakt, Bryggform A (18 mm), M12 = A-kodad, Kabellängd: 3 m, PUR, svart
Art.nr.	<a href="#">1332340300</a>
Typ	SAIL-ZW-VSA-3.0U
GTIN (EAN)	4050118680607
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2027-02-28T00:00:00+01:00

## SAIL-ZW-VSA-3.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 235 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	3 m	Mantelfärg	svart
Släpkedjetålighet	Ja	Ledararea	0.34 mm <sup>2</sup>
Skärmad	Nej	Halogener	Nej
Accelerartion	5 m/s <sup>2</sup>	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjcykler	3 Mio
Mantelmateriäl	PUR	Vridtålighet	180 °/m
Temperaturområde, fast lagd	-40...90 °C	Säker mot svetsstänk	Ja
Temperaturområde, rörligt	-30...90 °C	Antal poler	5

## Allmänna tekniska data

Kodering	Bryggform A (18 mm), M12 = A-kodad	Anslutningsgänga	M12 hane
LED	Ja	Utförande	Stickkontakt rak - ventilkontakt
Kontaktmaterial	CuSn, försilvrad, CuZn, förgylld	Nominell spänning	24 V
Märkström	4 A	Nyckelbredd	13 mm
Skyddsklass	IP65, IP67, IP68, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100
Material låsring	Mässing, förnicklad	Skyddskoppling	Suppressordiod
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C	Anslutningsvridmoment	Montageskruv M3: 0,4 Nm, M12: 1.0 Nm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


**SAIL-ZW-VSA-3.0U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Ritningar**


**Profilritning**




**Profilritning**



**Polschema**



**Polschema**



**Kopplingsbild**



24VAC/DC\_4A