


**SM 35/18 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

SM är en MultiCard-märkskylt för märkning av styr- och signalenheter. Skyltarna snäpps in i bärarna eller fästs med den redan applicerade limfolien. Skräddarsydda skyltar kan skapas med något av märkningssystemen PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Behovsanpassad och snabb egentillverkning.
- Ingen lagerhållning av dyra standardskyltar krävs
- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
- För extrema krav rekommenderar vi skyddsfolien ETO SM.
- Hållare kan användas för tryckknappar med 22 mm eller 30 mm diameter från Siemens, ABB, Moeller och Telemecanique. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SwitchMark, Apparatmärkning, 18 x 35 mm, grå
Art.nr.	<a href="#">1336700000</a>
Typ	SM 35/18 K MC NE GR
GTIN (EAN)	4050118141252
Förp.	40 items

## SM 35/18 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	18 mm	Bygghöjd (tum)	0.7087 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Nettovikt	2.38 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...60 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.028 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Utförande	självhäftande		
Bredd	35 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		
Temperaturområde för användning max.	60 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	grå		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyamid 66		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a>		
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Device markers		
Temperaturområde för användning	-40...60 °C		

## Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

