

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Plintmärkningar, Insats märkning, 30 x 6.3 mm, vit
Art.nr.	1339570000
Typ	THM ESO 7 PA WS
GTIN (EAN)	4050118144208
Förp.	1 items

THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	30 mm	Bygghöjd (tum)	1.1811 inch
Bredd	6.3 mm	Byggbredd (tum)	0.248 inch
Nettovikt	287.76 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...70 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Orientering av texten	horisontell och vertikal		
Bredd	6.3 mm		
Temperaturområde för användning max.	70 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	vit		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Papper		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	2500		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle	
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	1	
	Antal märkningar per kombination	2500	
Teckenfältets storlek	30 x 6.3 mm		
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = 2500 Insert markers		
Temperaturområde för användning	-40...70 °C		
Antal per rulle	2500		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



THM ESO 7 PA WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 8/30	Utförande
Art.nr.	1631910000	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Ledar- och kabelmärkning, transparent
GTIN (EAN)	4008190206666	
Förp.	50 ST	

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	