


Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Stöd för samlingskena, Silver, 85 °C, Bredd: 15 mm, None, Stål förzinkat, Direktmontage
Art.nr.	1340870000
Typ	SH 4C
GTIN (EAN)	4050118208863
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	25 mm	Byggdjup (tum)	0.9842 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0.9842 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	24.39 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C	Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	85 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Materialdata

Grundläggande material	Stål förzinkat	Färgkod	Silver
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	Direktmontage
---------------------	---------------	---------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		